

## Priključni kabel z vtičnico

ADOAH050VAS0010E05

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



## Območje uporabe

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Posebna značilnost | brez silikona; pozlačeni kontakti |
| Brez silikona      | da                                |

## Električni podatki

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Obratovalna napetost [V]              | < 30 AC / < 36 DC |
| Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 4                 |

## Pogoji okolja

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Temperatura okolice [°C] | -25...100 |
| Zaščita                  | IP 68     |

## Mehanski podatki

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Mere [mm]             | 26,5 x 15 x 38,5               |
| Materiali             | PVC                            |
| Material ulitega dela | PVC                            |
| Material slepe matice | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) |

## Opombe

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Embalažna enota | 1 Kosov |
|-----------------|---------|



## Priključni kabel z vtičnico

ADOAH050VAS0010E05

### Električni priključek

Kabel: 10 m, PVC, oranžno, Ø 5,6 mm; 5 x 0,25 mm<sup>2</sup>

### Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PVC; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,7...0,9 Nm



### Priključek

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |
| 5 | GY |

|      |             |
|------|-------------|
|      | Barva žil : |
| BK = | črn         |
| BN = | rjavo       |
| BU = | modro       |
| GY = | sivo        |
| WH = | belo        |