


Priključni kabel z vtičnico

ADOGF030ZDS0010A03

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	< 60 AC/DC
----------------------	-----	------------

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...90
Zaščita		IP 68

Mehanski podatki

Mere	[mm]	10 x 10 x 33
Materiali		PUR
Material ulitega dela		PUR
Material slepe matice		tlačno litje cinka

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Kabel: 10 m, PUR / PVC, črn, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: tlačno litje cinka



E10712



Priključni kabel z vtičnico

ADOGF030ZDS0010A03

Priključek



	Barva žil :
BK =	črn
BN =	rjavo
BU =	modro