

E10718




Priključni kabel z vtičnico

ADOAH042VAS0005A04

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: EVC008
Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	10...30 DC
Izhodi		
Električna izvedba		PNP
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...90
Zaščita		IP 68
Mehanski podatki		
Mere	[mm]	36 x 15 x 26
Materiali		PUR
Material ulitega dela		PUR
Material slepe matice		nerjavno jeklo (1.4305 / 303)
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno
Opombe		
Embalážna enota		1 Kosov

E10718



Priključni kabel z vtičnico

ADOAH042VAS0005A04

Električni priključek


Kabel: 5 m, PUR / PVC, črn, Ø 4,5 mm; 4 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4305 / 303)



Priključek



BK =	Barva žil :
BN =	črn
BU =	rjavo
WH =	modro
	belo