


Priključni kabel z vtičnico

ADOGH040VAS0005A04

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: EVC002

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	< 250 AC/DC
----------------------	-----	-------------

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...90
Zaščita		IP 67

Mehanski podatki

Mere	[mm]	15 x 15 x 47
Materiali		PUR
Material ulitega dela		PUR
Material slepe matice		nerjavno jeklo (1.4305 / 303)

Opombe

Embalažna enota		1 Kosov
-----------------	--	---------

E10724



Priključni kabel z vtičnico


ADOGH040VAS0005A04

Električni priključek


Kabel: 5 m, PUR / PVC, črn, Ø 4,5 mm; 4 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4305 / 303)



Priključek



BK =	Barva žil :
BN =	črn
BU =	rjava
WH =	modro
	belo