


## Priključni kabel z vtičnico

ADOAF032VAS0005A03

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



## Električni podatki

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC |
| Zaščitni razred          | III        |

## Pogoji okolja

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Temperatura okolice [°C] | -25...90 |
| Zaščita                  | IP 67    |

## Mehanski podatki

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Materiali             | PUR                           |
| Material ulitega dela | PUR                           |
| Material slepe matice | nerjavno jeklo (1.4305 / 303) |

## Prikazi/upravljalni elementi

|        |                 |                 |
|--------|-----------------|-----------------|
| Prikaz | stikalno stanje | 1 x LED, rumeno |
|        | obratovanje     | 1 x LED, zeleno |

## Opombe

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Embalažna enota | 1 Kosov |
|-----------------|---------|

# E10728



## Priključni kabel z vtičnico


ADOAF032VAS0005A03

### Električni priključek


Kabel: 5 m, PUR / PVC, črn, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (128 x Ø 0,05 mm )

### Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M8, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4305 / 303)



### Priključek



|      |             |
|------|-------------|
| BK = | Barva žil : |
| BN = | črn         |
| BU = | rjavo       |
|      | modro       |