


Priključni kabel z vtičnico

ADOAH040VAS0010E03

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Območje uporabe

Posebna značilnost

pozlačeni kontakti

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-25...70

Zaščita

IP 67

Mehanski podatki

Mere

[mm]

26,5 x 15 x 38,5

Materiali

PVC

Material ulitega dela

PVC

Material slepe matice

nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)

Opombe

Embalažna enota

1 Kosov

E10739



Priključni kabel z vtičnico

ADOAH040VAS0010E03

Električni priključek


Kabel: 10 m, PVC, oranžno, Ø 3,5 mm; 3 x 0,14 mm² (72 x Ø 0,05 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PVC; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Kontakti: pozlačeno



Priključek



BK =	Barva žil :
BN =	črn
BU =	rjavo
	modro