

Natezalni trak za okrogle cilindre

FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: E11819

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Mehanski podatki

Mere	[mm]	Ø 40
Materiali		nerjavno jeklo (1.4305 / 303)
Premjer bata	[mm]	40
Vpenjalno območje	[mm]	38...49; (48...59)

Pribor

V sklopu dobave	Adapter:, za izvedbe, MKT
-----------------	---------------------------

Opombe

Embalážna enota	1 Kosov
-----------------	---------