

E10774




Vtičnica z možnostjo ožičenja

SDOAH040PLSFKPG

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: E11509 ali E11658

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Električni podatki

Obratovalna napetost [V] < 125 AC / < 150 DC

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C] -40...85

Zaščita IP 67

Mehanski podatki

Mere [mm] 35 x 20 x 30

Materiali PBT

Material ulitega dela PBT

Material slepe matice PA

Opombe

Embalažna enota 1 Kosov



Vtičnica z možnostjo ožičenja


SDOAH040PLSFKPG

Električni priključek

terminali: ...0,75 mm²; Kabelski tulec: Ø 6...8 mm

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PBT; Zaklep: PA



Priključek

