


Priključni kabel

VDOAH040ZDS0003A03STGH040ZDS

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	< 250 AC/DC
----------------------	-----	-------------

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...90
Zaščita		IP 68

Mehanski podatki

Materiali	PUR
Material ulitega dela	PUR
Material slepe matice	ZnAl / Ni

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: ZnAl / Ni





Priključni kabel

VDOAH040ZDS0003A03STGH040ZDS

Električni priključek

Kabel: 3 m, PUR / PVC, črn; 4 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Priključek



Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: ZnAl / Ni

