


Priključni kabel z vtičnico

ADOGH040ZDS0015A03

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	< 250 AC/DC
----------------------	-----	-------------

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...90
---------------------	------	----------

Zaščita		IP 67
---------	--	-------

Mehanski podatki

Mere	[mm]	15 x 15 x 47
------	------	--------------

Materiali		PUR
-----------	--	-----

Material ulitega dela		PUR
-----------------------	--	-----

Material slepe matice		tlačno litje cinka, ponikljano
-----------------------	--	--------------------------------

Opombe


Embalažna enota		1 Kosov
-----------------	--	---------

Električni priključek

Kabel: 15 m, PUR / PVC, črn, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: tlačno litje cinka, ponikljano




E10783



Priključni kabel z vtičnico

ADOGH040ZDS0015A03

Priključek



BN =	Barva žil :
BK =	rjavo
BU =	črn
	modro