


Priključni kabel z vtičnico

ADOAH040MSS0015A04

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	< 250 AC / < 300 DC
----------------------	-----	---------------------

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...90
Zaščita		IP 67

Mehanski podatki

Mere	[mm]	27 x 15 x 39
Materiali		TPU
Material ulitega dela		TPU
Material slepe matice		medenina, ponikljano

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Kabel: 15 m, PUR / PVC, oranžno, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm²

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano; Pritezni vrtilni moment: 0,5 Nm




E10784



Priključni kabel z vtičnico

ADOAH040MSS0015A04

Priključek



	Barva žil :
BN =	rjavo
BK =	črn
BU =	modro
WH =	belo