


Vtič z možnostjo ožičenja

SSTAA030MSSFKPG

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	< 250 AC
----------------------	-----	----------

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...90
---------------------	------	----------

Zaščita		IP 67
---------	--	-------

Mehanski podatki

Teža	[g]	25
------	-----	----

Mere	[mm]	20 x 20 x 58
------	------	--------------

Materiali		PA
-----------	--	----

Material ulitega dela		PA
-----------------------	--	----

Material slepe matice		medenina, ponikljano
-----------------------	--	----------------------

Opombe

Embalažna enota		1 Kosov
-----------------	--	---------

Električni priključek

terminali: ...0,75 mm²; Kabelska uvodnica: PG 7

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x 1/2", ravno; kodiranje: C; Oblikovano telo: PA; Zaklep: medenina, ponikljano



E10788



Vtič z možnostjo ožičenja

SSTAA030MSSFKPG

Priključek

