


Vtičnica z možnostjo ožičenja

SDOGA030MSSFPG

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	< 250 AC
----------------------	-----	----------

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...90
Zaščita		IP 67

Mehanski podatki

Teža	[g]	25
Mere	[mm]	20 x 20 x 52,5
Materiali		PA
Material ulitega dela		PA
Material slepe matice		medenina, ponikljano

Opombe


Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

terminali: ...0,75 mm²

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x 1/2", ravno; kodiranje: C; Oblikovano telo: PA; Zaklep: medenina, ponikljano



E10789



Vtičnica z možnostjo ožičenja

SDOGA030MSSFKPG

Priključek

