


## Priključni kabel z vtičnico

ADOAH040VAS0025E04

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: EVT006

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



## Območje uporabe

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Posebna značilnost | brez silikona; pozlačeni kontakti |
| Brez silikona      | da                                |

## Električni podatki

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Obratovalna napetost [V]              | < 250 AC / < 300 DC |
| Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 4                   |

## Pogoji okolja

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Temperatura okolice [°C] | -25...100     |
| Zaščita                  | IP 68; IP 69K |

## Mehanski podatki

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Mere [mm]             | 26,5 x 15 x 38,5               |
| Materiali             | PVC                            |
| Material ulitega dela | PVC                            |
| Material slepe matice | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) |

## Opombe

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Embalažna enota | 1 Kosov |
|-----------------|---------|



## Priključni kabel z vtičnico

ADOAH040VAS0025E04

### Električni priključek

Kabel: 25 m, PVC, oranžno, Ø 5,3 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PVC; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,7...0,9 Nm



### Priključek



Barva žil :  
BK = črn  
BN = rjavo  
BU = modro  
WH = belo