


E10801



Priključni kabel z vtičnico

ADOGH040VAS0020E04

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Območje uporabe

Posebna značilnost

pozlačeni kontakti

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-25...70

Zaščita

IP 67

Mehanski podatki

Mere

[mm]

15 x 15 x 42

Materiali

TPU

Material ulitega dela

TPU

Material slepe matice

nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)

Opombe

Embalažna enota

1 Kosov

E10801



Priključni kabel z vtičnico

ADOGH040VAS0020E04

Električni priključek


Kabel: 20 m, PVC, oranžno; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Kontakti: pozlačeno



Priključek



BK =	Barva žil :
BN =	črn
BU =	rjavo
GY =	modro
	sivo