


Y-razdelilnik

ZDO2F030MSS0000-00STGH040MSS



Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona; pozlačeni kontakti
Brez silikona	da

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	< 60 DC
Zaščitni razred		III
Maks. tokovna obremenitev na modul/režo	[A]	3
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	3

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...90
Zaščita		IP 67

Mehanski podatki

Teža	[g]	21,8
Mere	[mm]	15,4 x 35,4 x 39,1
Materiali		PUR
Material ulitega dela		PUR
Material slepe matice		medenina, ponikljano
Vrsta spojnika		M8

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------



Y-razdelilnik

ZDO2F030MSS0000-00STGH040MSS


Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno



Električni priključek

Priključek



Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 2 x M8; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno

