


Vtičnica z možnostjo ožičenja

SDOAJ040PLSFKPG

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: E10013

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Območje uporabe

Posebna značilnost

pozlačeni kontakti

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

< 250 AC/DC

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-40...85

Zaščita

IP 65

Mehanski podatki

Mere

[mm]

43 x 25 x 36

Materiali

PBT

Material ulitega dela

PBT

Material slepe matice

ULTRAMID

Opombe

Embalažna enota

1 Kosov



Vtičnica z možnostjo ožičenja

SDOAJ040PLSFKPG

Električni priključek

terminali: ...0,75 mm²; Kabelska uvodnica: PG 9

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M18, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PBT; Zaklep: ULTRAMID; Kontakti: pozlačeno



Priključek

