


Priključni kabel

VDOAH040MSS00,2A03STGX030

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	10...55 DC
----------------------	-----	------------

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...70
Zaščita		IP 65

Mehanski podatki

Materiali	TPU
Material ulitega dela	TPU
Material slepe matice	medenina, ponikljano

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x Torson, ravno; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano



E10816




Priključni kabel

VDOAH040MSS00,2A03STGX030

Električni priključek

Kabel: 0,2 m, PUR / PVC

Priključek



Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano

