


E10820



Zagonski kabel z vtičem ventila

VVSAB041--S00,6A03STAH030VAS



Območje uporabe

Posebna značilnost

Brez halogenov

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]

< 24 AC/DC

Prenapetostna zaščita

da; (VDR)

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]

-25...90

Zaščita

IP 67

Mehanski podatki

Teža [g]

73,7

Mere [mm]

30 x 15 x 39

Materiali

TPU

Material ulitega dela

TPU

Material slepe matice

nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz

obratovanje

1 x LED, rumeno

Zagonski kabel z vtičem ventila

VVSAB041--S00,6A03STAH030VAS

Pribor

V sklopu dobave

vijak

prostor za nalepko


Opombe

Embalažna enota

1 Kosov

Električni priključek - vtič


Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)



Električni priključek

Kabel: 0,6 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Priključek



Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x ventil tipa B industrijskega standarda, kotno; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)

