


E10821



Zagonski kabel z vtičem ventila

VVDAA040--N00,3E02STAH050VAN



Območje uporabe

Uporaba	NAMUR
---------	-------

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	< 15 DC
----------------------	-----	---------

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...90
Zaščita		IP 67

Mehanski podatki

Teža	[g]	51,9
Mere	[mm]	31 x 14,5 x 38
Materiali		TPU; PUR
Material ulitega dela		TPU / PUR
Material slepe matice		nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)

Pribor

V sklopu dobave	vijak prostor za nalepko
-----------------	-----------------------------

Opombe

Opombe	Za uporabo v območju 0, skupina IIB ali IIC mora uporabnik preprečiti intenzivni elektrostatični naboj na vtičnicah.
--------	--

Embalážna enota	1 Kosov
-----------------	---------



Zagonski kabel z vtičem ventila

VVDAA040--N00,3E02STAH050VAN

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU / PUR; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)



Električni priključek

Kabel: 0,3 m, PVC, modro, Ø 5,1 mm; 2 x 0,5 mm²

Priključek



Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x ventil tipa A DIN, kotno; Oblikovano telo: TPU / PUR; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)

