
E10824

Zagonski kabel z vtičem ventila

VSTAH050VAN00,6E02VSAB030--N

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Območje uporabe		
Uporaba		NAMUR
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	< 15 DC
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...90
Zaščita		IP 67
Mehanski podatki		
Mere	[mm]	30 x 15 x 39
Materiali		TPU; PUR
Material ulitega dela		TPU / PUR
Material slepe matice		nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)
Pribor		
V sklopu dobave		vijak
		prostor za nalepko
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov


E10824

Zagonski kabel z vtičem ventila

VSTAH050VAN00,6E02VSAB030--N

Električni priključek - vtič


Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU / PUR; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)



Električni priključek

Kabel: 0,6 m, PVC, modro, Ø 5 mm; 2 x 0,5 mm²

Priključek



Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x ventil tipa B DIN, kotno; Oblikovano telo: TPU / PUR; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)

