


Zagonski kabel z vtičem ventila

VVSAB030--N00,3E02STAH020VAN

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Območje uporabe

Uporaba

NAMUR

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

< 15 DC

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-25...90

Zaščita

IP 67

Mehanski podatki

Mere

[mm]

15 x 30 x 39

Materiali

TPU; PUR

Material ulitega dela

TPU / PUR

Material slepe matice

nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)

Pribor

V sklopu dobave

vijak

prostor za nalepko

Opombe

Embalažna enota



1 Kosov

Zagonski kabel z vtičem ventila

VVSAB030--N00,3E02STAH020VAN

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU / PUR; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)

**Električni priključek**Kabel: 0,3 m, PVC, modro, Ø 5 mm; 2 x 0,5 mm²**Priključek****Električni priključek - vtičnica**

Spojnik: 1 x ventil tipa B industrijskega standarda, kotno; Oblikovano telo: TPU / PUR; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)

