


Zagonski kabel z vtičem ventila

VVSAB030--N00,6E02STAH050VAN

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Območje uporabe

Uporaba

NAMUR

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

< 15 DC

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-25...90

Zaščita

IP 67

Mehanski podatki

Mere

[mm]

15 x 30 x 39

Materiali

TPU; PUR

Material ulitega dela

TPU / PUR

Material slepe matice

nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)

Pribor

V sklopu dobave

vijak

prostor za nalepko

Opombe

Embalažna enota

1 Kosov




Zagonski kabel z vtičem ventila

VVSAB030--N00,6E02STAH050VAN

Električni priključek - vtič


Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU / PUR; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)



Električni priključek

Kabel: 0,6 m, PVC, modro, Ø 5 mm; 2 x 0,5 mm²

Priključek



Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x ventil tipa B industrijskega standarda, kotno; Oblikovano telo: TPU / PUR; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)

