


Priključni kabel

VDOAH043MSS0001F04STGH040MSS

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	10...30 DC
----------------------	-----	------------

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...70
---------------------	------	----------

Zaščita	IP 67
---------	-------

Mehanski podatki

Materiali	TPU
-----------	-----

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

E10832



Priključni kabel

VDOAH043MSS0001F04STGH040MSS

Električni priključek

Kabel: 1 m, PVC, oranžno, Ø 5 mm; mreža žarkov; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Priključek

