

E10837




Priključni kabel z vtičem

ASTAH050VAN00,6A02

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: E10853

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Območje uporabe

Uporaba NAMUR

Električni podatki

Obratovalna napetost [V] < 15 DC

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C] -25...90

Zaščita IP 67

Mehanski podatki

Mere [mm] 39 x 30 x 15

Materiali TPU

Material ulitega dela TPU

Material slepe matice nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)

Opombe

Embalažna enota 1 Kosov

E10837



Priključni kabel z vtičem


ASTAH050VAN00,6A02

Električni priključek

Kabel: 0,6 m, PUR / PVC, modro, Ø 5,5 mm; 2 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)



Priključek

1 WH

2 BK