


Priključni kabel z vtičnico

ADOAA030VAS0005E03

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona; pozlačeni kontakti
Brez silikona	da

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	< 250 AC
--------------------------	----------

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...70
Zaščita	IP 67

Mehanski podatki

Mere [mm]	27 x 15 x 39
Materiali	PVC
Material ulitega dela	PVC
Material slepe matice	nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

E10851



Priključni kabel z vtičnico

ADOAA030VAS0005E03

Električni priključek


Kabel: 5 m, PVC, rumeno, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x 1/2", kotno; kodiranje: C; Oblikovano telo: PVC; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Kontakti: pozlačeno



Priključek



GN =
RD/BK =
RD/WH =

Barva žil :
zeleno
rdeča/črna
rdeči/beli