


Priključni kabel z vtičem

ASTAH050VAN00,6A02

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Območje uporabe

Uporaba

NAMUR

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

< 15 DC

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-25...90

Zaščita

IP 67

Mehanski podatki

Mere

[mm]

39 x 30 x 15

Materiali

TPU

Material ulitega dela

TPU

Material slepe matice

nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)

Opombe

Embalažna enota

1 Kosov

E10853



Priključni kabel z vtičem


ASTAH050VAN00,6A02

Električni priključek

Kabel: 0,6 m, PVC, modro, Ø 5,5 mm; 2 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Pritezni vrtilni moment: 0,5 Nm



Priključek

1 WH

2 BK