


Priključni kabel z vtičnico

ADOAH043MSS0010H04

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Območje uporabe

Posebna značilnost

Brez halogenov

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

10...30 DC

Izhodi

Električna izvedba

PNP

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-25...90

Zaščita

IP 67

Mehanski podatki

Mere

[mm]

27 x 15 x 39

Materiali

TPU transparentno

Material ulitega dela

TPU, transparentno

Material slepe matice

medenina, ponikljano

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz

stikalno stanje

2 x LED, rumeno

obratovanje

1 x LED, zeleno

Opombe

Embalážna enota

1 Kosov

E10856



Priključni kabel z vtičnico


ADOAH043MSS0010H04

Električni priključek


Kabel: 10 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 4,8 mm; 4 x 0,25 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU, transparentno; Zaklep: medenina, ponikljano



Priključek



BK =	Barva žil :
BN =	črn
BU =	rjavo
WH =	modro
	belo