


## Priključni kabel z vtičnico

ADOGF040MSS0005E04

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



## Električni podatki

|                      |     |                   |
|----------------------|-----|-------------------|
| Obratovalna napetost | [V] | < 60 AC / < 75 DC |
| Zaščitni razred      |     | III               |

## Pogoji okolja

|                     |      |                            |
|---------------------|------|----------------------------|
| Temperatura okolice | [°C] | -25...90                   |
| Zaščita             |      | IP 67; (če je privijačeno) |

## Mehanski podatki

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Materiali             | TPU                  |
| Material ulitega dela | TPU                  |
| Material slepe matice | medenina, ponikljano |

## Opombe


|                 |         |
|-----------------|---------|
| Embalažna enota | 1 Kosov |
|-----------------|---------|

## Električni priključek

Kabel: 5 m, PVC, oranžno, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup>

## Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano



# E10858



## Priključni kabel z vtičnico

ADOGF040MSS0005E04

### Priključek



|      |             |
|------|-------------|
|      | Barva žil : |
| BK = | črn         |
| BN = | rjavo       |
| BU = | modro       |
| WH = | belo        |