


Priključni kabel z vtičnico

ADOGF040MSS0005A04

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	< 60 AC / < 75 DC
Zaščitni razred	III

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...90
Zaščita	IP 67; (če je privijačeno)

Mehanski podatki

Materiali	TPU
Material ulitega dela	TPU
Material slepe matice	medenina, ponikljano

Opombe


Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Kabel: 5 m, PUR / PVC, oranžno, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm²

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano




E10860



Priključni kabel z vtičnico

ADOGF040MSS0005A04

Priključek



	Barva žil :
BK =	črn
BN =	rjavo
BU =	modro
WH =	belo