


Priključni kabel z vtičnico

ADOAF040MSS0005E04

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	< 60 AC / < 75 DC
Zaščitni razred	III

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...90
Zaščita	IP 67; (če je privijačeno)

Mehanski podatki

Mere [mm]	16 x 8 x 26
Materiali	TPU
Material ulitega dela	TPU
Material slepe matice	medenina, ponikljano

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Kabel: 5 m, PVC, oranžno, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm²

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M8, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano




E10862



Priključni kabel z vtičnico

ADOAF040MSS0005E04

Priključek



	Barva žil :
BK =	črn
BN =	rjavo
BU =	modro
WH =	belo