




Priključni kabel z vtičnico

ADOAF040MSS0002A04

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: E11199
Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Zaščitni razred		III

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...90
Zaščita		IP 67; (če je privijačeno)

Mehanski podatki

Mere	[mm]	16 x 8 x 26
Materiali		TPU
Material ulitega dela		TPU
Material slepe matice		medenina, ponikljano

Opombe


Embalažna enota		1 Kosov
-----------------	--	---------

Električni priključek

Kabel: 2 m, PUR / PVC, oranžno, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M8, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano




E10863



Priključni kabel z vtičnico

ADOAF040MSS0002A04

Priključek



	Barva žil :
BK =	črn
BN =	rjavo
BU =	modro
WH =	belo