


E10865



Priključni kabel z vtičnico

ADOAH030MSS0002E03



Električni podatki

Obratovalna napetost [V] < 250 AC / < 300 DC

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C] -25...90

Zaščita IP 67

Mehanski podatki

Teža [g] 90,1

Mere [mm] 27 x 15 x 39

Materiali TPU

Material ulitega dela TPU

Material slepe matice medenina, ponikljano

Opombe

Embalažna enota 1 Kosov



Priključni kabel z vtičnico

ADOAH030MSS0002E03

Električni priključek


Kabel: 2 m, PVC, oranžno, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm) / AWG 22

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: C; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano; Pritezni vrtilni moment: 0,5 Nm



Priključek



BK =	Barva žil :
BU =	črn
GN/YE =	modro
	zelena/rumena