


Priključni kabel z vtičnico

ADOAH043MSS0002H04

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: EVC007

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Območje uporabe

Posebna značilnost

Brez halogenov

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

10...30 DC

Izhodi

Električna izvedba

PNP

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-25...90

Zaščita

IP 67

Mehanski podatki

Mere

[mm]

27 x 15 x 39

Materiali

TPU

Material ulitega dela

TPU

Material slepe matice

medenina, s premazom proti sprijemanju

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz

stikalno stanje

2 x LED, rumeno

obratovanje

1 x LED, zeleno

Opombe

Embalažna enota

1 Kosov



Priključni kabel z vtičnico

ADOAH043MSS0002H04

Električni priključek


Kabel: 2 m, PUR, Brez halogenov, črn; mreža žarkov; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, s premazom proti sprijemanju



Priključek



BK =	Barva žil :
BN =	črn
BU =	rjava
WH =	modro
	belo