


Priključni kabel

VDOAH043MSS0002I04STGH040MSS

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Območje uporabe

Posebna značilnost

Brez halogenov

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

10...30 DC

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-25...90

Zaščita

IP 67

Mehanski podatki

Materiali

TPU

Material ulitega dela

TPU

Material slepe matice

medenina, ponikljano

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz

stikalno stanje

2 x LED, rumeno

obratovanje

1 x LED, zeleno

Opombe

Embalažna enota

1 Kosov

Priključni kabel

VDOAH043MSS0002I04STGH040MSS

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano; Pritezni vrtilni moment: 0,5 Nm



Električni priključek

Kabel: 2 m, PUR, Brez halogenov; mreža žarkov; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Priključek



Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano; Pritezni vrtilni moment: 0,5 Nm

