


Vtič z možnostjo ožičenja

SSTGH030MSSFPG

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: E70154

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	< 125 AC / < 150 DC
----------------------	-----	---------------------

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...90
---------------------	------	----------

Zaščita	IP 67
---------	-------

Mehanski podatki

Mere	[mm]	20 x 20 x 58
------	------	--------------

Materiali	PA
-----------	----

Material ulitega dela	PA
-----------------------	----

Material slepe matice	medenina, ponikljano
-----------------------	----------------------

Opombe

Embalazna enota	1 Kosov
-----------------	---------



Vtič z možnostjo ožičenja

SSTGH030MSSFKPG

Električni priključek

terminali: ...0,75 mm²

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PA; Zaklep: medenina, ponikljano



Priključek

