


Priključni kabel

VDOGH040VAS0002E04STGH040VAS

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: EVT043

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Območje uporabe

Posebna značilnost

brez silikona; pozlačeni kontakti

Brez silikona

da

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Maks. tokovna obremenitev,
skupna

[A]

4

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-25...100

Zaščita

IP 68; IP 69K

Mehanski podatki

Materiali

PVC

Material ulitega dela

PVC

Material slepe matice

nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)

Opombe

Embalažna enota

1 Kosov



Priključni kabel

VDOGH040VAS0002E04STGH040VAS

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PVC; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,7...0,9 Nm



Električni priključek

Kabel: 2 m, PVC, oranžno, Ø 5,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Priključek



Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PVC; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,7...0,9 Nm

