

E10885




Razdelilna omarica

ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: E11728

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona; pozlačeni kontakti
Brez silikona	da

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	10...55 DC
Maks. tokovna obremenitev na modul/režo	[A]	4
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	12

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-15...90
Zaščita		IP 67

Mehanski podatki

Mere	[mm]	28 x 60 x 118
Število vrat v razdelilni omarici		4
Vrsta spojnika		M12



Razdelilna omarica

ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS


Opombe

Embalažna enota


1 Kosov

Električni priključek - Priključek

Spojnik: 1 x M23; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,5 Nm



Priključek



Električni priključek - reža

Spojnik: 4 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,5 Nm

