


Priključni kabel z vtičnico

ADOAK120MSS0005A

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	10...30 DC
----------------------	-----	------------

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...90
Zaščita		IP 65

Mehanski podatki

Mere	[mm]	51 x 26 x 58
Materiali		medenina ponikljano
Material ulitega dela		medenina, ponikljano
Material slepe matice		medenina, ponikljano

Opombe


Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Kabel: 5 m, PUR; 12 x 1,0 mm² (128 x Ø 0,1 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M23, kotno; Oblikovano telo: medenina, ponikljano; Zaklep: medenina, ponikljano



E10897



Priključni kabel z vtičnico

ADOAK120MSS0005A

Priključek

1	BK 1
2	BK 2
3	BK 3
4	BK 4
5	BK 5
6	BK 6
7	BK 7
8	BK 8
9	BK 9
10	BK 10
11	BK 11
12	GN/VE