


Priključni kabel z vtičnico

ADOAH040SCS0002I04

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: EVW004

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti
Brez silikona	da

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	< 250 AC / < 300 DC
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	4

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...90
Zaščita	IP 68

Mehanski podatki

Mere [mm]	27 x 15 x 39
Materiali	TPU
Material ulitega dela	TPU
Material slepe matice	medenina, s premazom proti sprijemanju

Opombe



Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

**Priključni kabel z vtičnico**

ADOAH040SCS0002I04

Električni priključekKabel: 2 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 4,8 mm; mreža žarkov; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)**Električni priključek - vtičnica**

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, s premazom proti sprijemanju; Kontakti: pozlačeno;
Pritezni vrtilni moment: 0,5 Nm

**Priključek**

Barva žil :
BK = črn
BN = rjavo
BU = modro
WH = belo