


Priključni kabel z vtičnico

ADOAH043SCS0010I04

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: EVW009

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti
Brez silikona	da

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	10...30 DC
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	4

Izhodi

Električna izvedba	PNP
--------------------	-----

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...90
Zaščita		IP 68

Mehanski podatki

Mere	[mm]	27 x 15 x 39
Materiali		TPU transparentno
Material ulitega dela		TPU, transparentno
Material slepe matice		medenina, s premazom proti sprijemanju

E10914



Priključni kabel z vtičnico

ADOAH043SCS0010I04

Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	2 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno


Opombe	
Embalážna enota	1 Kosov

Električni priključek


Kabel: 10 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 4,8 mm; mreža žarkov; 4 x 0,34 mm²

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU, transparentno; Zaklep: medenina, s premazom proti sprijemanju; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,5 Nm



Priključek



BK = Barva žil :
BN = črn
BU = rjavo
WH = modro
 belo