


Razdelilna omarica

ZDO8F039MSS0005A10

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: EBC054

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti
Brez silikona	da

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	10...30 DC
Zaščitni razred		III
Maks. tokovna obremenitev na modul/režo	[A]	2
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	4

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-15...90
Zaščita		IP 67

Mehanski podatki

Materiali	TPU
Material ulitega dela	TPU
Število vrat v razdelilni omarici	8

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	8 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno

E10921



Razdelilna omarica

ZDO8F039MSS0005A10

Opombe

Embalažna enota

1 Kosov

Električni priključek

Kabel: 5 m, PUR / PVC, Brez halogenov, črn, Ø 9 mm; 8 x 0,34 mm² + 2 x 0,5 mm²

Električni priključek - reža

Spojnik: 8 x M8; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,5 Nm





Razdelilna omarica

ZDO8F039MSS0005A10

Priključek



	Barva žil :
BK =	črn
BN =	rjavo
BU =	modro
GN =	zeleno
GY =	sivo
PK =	roza
RD =	rdeče
VT =	vijolično
WH =	belo
YE =	rumeno