


## Priključni kabel

VDOGG030--S00,6H03STGF030MSS

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



## Območje uporabe

Posebna značilnost

Brez halogenov

## Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

10...55 DC

Zaščitni razred

III

## Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-25...90

Zaščita

IP 65

## Mehanski podatki

Materiali

TPU

Material ulitega dela

TPU

Material slepe matice

medenina, ponikljano


## Opombe

Embalážna enota

1 Kosov

## Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano






## Priključni kabel

VDOGG030--S00,6H03STGF030MSS

### Električni priključek

Kabel: 0,6 m, TPU, Brez halogenov; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Priključek



### Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano

