
E10926

Priključni kabel

VDOGG030--S0002H03STGF030MSS

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Območje uporabe		
Posebna značilnost		Brez halogenov
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	10...55 DC
Zaščitni razred		III
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...90
Zaščita		IP 65
Mehanski podatki		
Materiali		TPU
Material ulitega dela		TPU
Material slepe matice		medenina, ponikljano
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano



E10926


Priključni kabel

VDOGG030--S0002H03STGF030MSS

Električni priključek

Kabel: 2 m, Brez halogenov; 3 x 0,34 mm²

Priključek



Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, poniklјano

