


Priključni kabel

VDOAH040MSS0002H03STGF030MSS

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Območje uporabe

Posebna značilnost

Brez halogenov

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

10...30 DC

Zaščitni razred

III

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-25...90

Zaščita

IP 67

Mehanski podatki

Materiali

TPU

Material ulitega dela

TPU

Material slepe matice

medenina, ponikljano


Opombe

Embalážna enota

1 Kosov

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano






Priključni kabel

VDOAH040MSS0002H03STGF030MSS

Električni priključek

Kabel: 2 m, Brez halogenov; 3 x 0,34 mm²

Priključek



Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano

