


Priključni kabel z vtičnico

ADOGF030VAS0010A03

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	< 60 AC/DC
Zaščitni razred	III

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...90
Zaščita	IP 67

Mehanski podatki

Mere [mm]	10 x 10 x 33
Materiali	PUR
Material ulitega dela	PUR
Material slepe matice	nerjavno jeklo (1.4305 / 303)

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Kabel: 10 m, PUR / PVC, črn, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4305 / 303)



E10944



Priključni kabel z vtičnico

ADOGF030VAS0010A03

Priključek



	Barva žil :
BK =	črn
BN =	rjavo
BU =	modro