


Razdelilna omarica

ZDO6H059MSS0000-00STAM190MSS

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: EBC008

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Območje uporabe

Posebna značilnost

brez silikona; pozlačeni kontakti

Brez silikona

da

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

10...30 DC

Zaščitni razred

II

Maks. tokovna obremenitev
na modul/režo

[A]

4

Maks. tokovna obremenitev,
skupna

[A]

10

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-15...80

Zaščita

IP 67

E10946



Razdelilna omarica

ZDO6H059MSS0000-00STAM190MSS

Mehanski podatki

Mere	[mm]	28 x 60 x 125
Materiali		TPU
Material ulitega dela		TPU
Število vrat v razdelilni omarici		6
Vrsta spojnika		M12

Prikazi/upravljalni elementi


Prikaz	stikalno stanje	12 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek - Priključek


Spojnik: 1 x M23; Oblikovano telo: TPU; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,5 Nm



Razdelilna omarica

ZDO6H059MSS0000-00STAM190MSS

Priključek



E10946



Razdelilna omarica

ZDO6H059MSS0000-00STAM190MSS

Električni priključek - reža

Spojnik: 6 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,5 Nm

