


Priključni kabel z vtičnico

ADOAK190MSS0005B19

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	10...30 DC
----------------------	-----	------------

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...90
---------------------	------	----------

Zaščita	IP 65
---------	-------

Mehanski podatki

Mere	[mm]	51 x 26 x 58
------	------	--------------

Materiali	medenina ponikljano
-----------	---------------------

Material ulitega dela	medenina, ponikljano
-----------------------	----------------------

Material slepe matice	medenina, ponikljano
-----------------------	----------------------

Opombe


Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Kabel: 5 m, PUR, črn, Ø 11 mm; 16 x 0,5 mm² (64 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (128 x Ø 0,1 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M23; Oblikovano telo: medenina, ponikljano; Zaklep: medenina, ponikljano





Priključni kabel z vtičnico

ADOAK190MSS0005B19

Priključek

1	VT
2	RD
3	GY
4	RD/BU
5	GN
6	BU
7	GY/PK
8	WH/GN
9	WH/YE
10	WH/GY
11	BK
12	GN/YE
13	YE/BN
14	BN/GN
15	WH
16	YE
17	PK
18	GY/BN
19	BN

	Barva žil :
BK =	črn
BN =	rjavo
BU =	modro
GN =	zeleno
GY =	sivo
PK =	roza
RD =	rdeče
VT =	vijolično
WH =	belo
YE =	rumeno