

Priključni kabel z vtičnico

ADOAH050SCS0005I05

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti
Brez silikona	da

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	< 30 AC / < 36 DC
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	4

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...90
Zaščita	IP 68

Mehanski podatki

Mere [mm]	27 x 15 x 39
Materiali	TPU
Material ulitega dela	TPU
Material slepe matice	medenina, s premazom proti sprijemanju

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

**Priključni kabel z vtičnico**

ADOAH050SCS0005I05

Električni priključekKabel: 5 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 5,5 mm; mreža žarkov; 5 x 0,34 mm²**Električni priključek - vtičnica**

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, s premazom proti sprijemanju; Kontakti: pozlačeno;
Pritezni vrtilni moment: 0,5 Nm

**Priključek**

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	Barva žil :
BK =	črn
BN =	rjavo
BU =	modro
GY =	sivo
WH =	belo