



Priključni kabel z vtičnico

ADOGH050MSS0002H05

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: EVC070
Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Območje uporabe	
Posebna značilnost	brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti
Brez silikona	da
Električni podatki	
Obratovalna napetost [V]	< 30 AC / < 36 DC
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	4
Pogoji okolja	
Temperatura okolice [°C]	-25...90
Zaščita	IP 68
Mehanski podatki	
Mere [mm]	15 x 15 x 43
Materiali	TPU
Material ulitega dela	TPU
Material slepe matice	medenina, ponikljano
Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov



Priključni kabel z vtičnico

ADOGH050MSS0002H05

Električni priključek

Kabel: 2 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 5,5 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,5 Nm



Priključek

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	Barva žil :
BK =	črn
BN =	rjavo
BU =	modro
GY =	sivo
WH =	belo